

HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитные крышки для транспортировки доступны для размеров 3, 4, 6 и 8. Они могут быть использованы со стандартным корпусом IP65. Легко зафиксированные предохранительные крышки для транспортировки соответствуют защитному типу IP20, и могут использоваться для всех корпусов, перемычек и основ корпусов. Шнур (не включен) может навинчиваться с помощью встроенной монтажной петельки.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Защитный колпачок
Заказ №	1215930000
Тип	HDC 24B DC
GTIN (EAN)	4050118000207
Кол.	10 Штука

HDC 24B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	46 mm	Ширина (в дюймах)	1.811 inch
Длина	123 mm	Длина (в дюймах)	4.8425 inch
Масса нетто	11.62 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Типоразмер установки	8	Цветовой код	белый, прозрачный
Вид защиты	IP20	Основной материал	Полипропилен
BG	8		

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC 24B DC

Изображения

