Справочный листок технических дан-

VPS-HEX M25-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

VP-HEX (Klippon Ex, заглушка с шестигранной головкой), Заглушка, прямой, М 25 х 1,5, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
1219040000
VPS-HEX M25-EX W
4050118233735
16 Штука

Справочный листок технических данных

VPS-HEX M25-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Ширина	36.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.437 inch
Длина	21 mm	Длина (в дюймах)	0.8268 inch
Диаметр	25 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	15 mm	Масса нетто	58.88 g

Температуры

Рабочая температура -50 °С...120 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	Номер сертификата кабельного ввода	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)	
Номер сертификата кабельного ввода	IECEx TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода	2020322313000069
(IECEx)		(CCC)	
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Общие данные

Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	55 Nm
Силикон	Да		1.5 mm
Галогены	без содержания галогенов	Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Ударопрочность	7.00 Дж	Размер под ключ 1	33 mm
Вид защиты	IP66, IP68	 Кабельный ввод	M 25
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Диаметр уплотнительного кольца	25.00 mm
Резьба (наружная)	M 25 x 1,5	Длина резьбы	16 mm
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

 Тип
 SKMUS M25-W
 Версия

 Заказ №
 1185700000
 SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 25, 2.2 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118269963
 Нержавеющая сталь 1.4404

 Кол.
 240 ST

Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

ОСПОВПВ	Основные данные для заказа		
Тип	GWDR M25-W	Версия	
Заказ №	<u>1185620000</u>	закрытый, М 25, Нейлон 6	
GTIN (EAN)	4064675423263		
Кол.	100 ST		

Дата создания 27.11.2025 03:28:28 MEZ

Статус каталога / Изображения