## Справочный листок технических дан-

#### **VPS-HEX M32-EX W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

#### Основные данные для заказа

Версия	VP-HEX (Klippon Ex, заглушка с шестигранной головкой), Заглушка, прямой, М 32 х 1,5, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Заказ №	<u>1219050000</u>
Тип	VPS-HEX M32-EX W
GTIN (EAN)	4050118233711
Кол.	12 Штука

## Справочный листок технических данных

#### **VPS-HEX M32-EX W**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Ширина	44 mm	 Ширина (в дюймах)	1.7323 inch
Длина	21 mm	Длина (в дюймах)	0.8268 inch
Диаметр	32 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	15 mm	Масса нетто	84 g

#### Температуры

Рабочая температура -50 °С...120 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	Номер сертификата кабельного ввода TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	(ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода	IECEx TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода 2020322313000069
(IECEx)		(CCC)
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	

#### Общие данные

Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	65 Nm
Силикон	Да	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	без содержания галогенов	Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Ударопрочность	7.00 Дж	Размер под ключ 1	40 mm
Вид защиты	IP66, IP68	 Кабельный ввод	M 32
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Диаметр уплотнительного кольца	32.00 mm
Резьба (наружная)	M 32 x 1,5		16 mm
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

Дата создания 29.11.2025 01:14:04 МЕХ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## Справочный листок технических данных

#### **VPS-HEX M32-EX W**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 SKMUS M32-W
 Версия

 Заказ №
 1185710000
 SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 32, 3.8 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118233759
 Нержавеющая сталь 1.4404

 Кол.
 144 ST

#### Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

ОСПОВПВ	Основные данные для заказа		
Тип	GWDR M32-W	Версия	
Заказ №	<u>1185630000</u>	закрытый, М 32, Нейлон 6	
GTIN (EAN)	4050118078329		
Кол.	160 ST		

Дата создания 29.11.2025 01:14:04 MEZ

Статус каталога / Изображения