### Справочный листок технических дан-


#### SAI-M23-SE-19-F-PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимс заказывать отдельно.

#### Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector
Заказ №	<u>1224430000</u>
Тип	SAI-M23-SE-19-F-PE
GTIN (EAN)	4050118008081
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных

#### SAI-M23-SE-19-F-PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
	C TO UK
	COTO

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>
Сертификат № (UR)	E344862

#### Размеры и массы

Масса нетто 11.44 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

#### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	19	Кодировка	нет
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Колпачки под пайку
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид РА 6, РВТ	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Номинальное напряжение	100 V	 Номинальный ток	8 A
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Тип контакта	Штекер	Сечение соединяемого провода, макс. 1.5 mm²	
Сечение соединяемого провода, м	лин. 0.08 mm²		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
ECLASS 14.0	27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **SAI-M23-SE-19-F-PE**

Изображения

