

SAI-M23-SE-19-F-PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Версия | Sensor/Actuator plug-in connector |
| Заказ № | 1224430000 |
| Тип | SAI-M23-SE-19-F-PE |
| GTIN (EAN) | 4050118008081 |
| Кол. | 1 Штука |

SAI-M23-SE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E344862

Размеры и массы

Масса нетто 11.44 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Количество полюсов | 19 | Кодировка | нет |
| Поверхность контакта | позолоченный | Вид соединения | Колпачки под пайку |
| Основной материал корпуса | Термопластичный полиамид PA 6, PBT | Материал контакта | Медно-цинковый сплав |
| Номинальное напряжение | 100 V | Номинальный ток | 8 A |
| Циклы коммутации | > 1000 | Степень загрязнения | 3 |
| Тип контакта | Штекер | Сечение соединяемого провода, макс. | 1.5 mm ² |
| Сечение соединяемого провода, мин. | 0.08 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

SAI-M23-SE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

