

**SAI-M23-BE-9-F**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Версия                | Концентратор сигналов, соединительный разъем |
| Заказ №               | <a href="#">1224500000</a>                   |
| Тип                   | SAI-M23-BE-9-F                               |
| GTIN (EAN)            | 4050118008296                                |
| Кол.                  | 1 Штука                                      |
| Статус поставки       | Эта артикул в перспективе будет недоступен.  |
| Последняя дата заказа | 2026-12-31T00:00:00+01:00                    |

**SAI-M23-BE-9-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E344862

**Размеры и массы**

Масса нетто 9.7 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

|                                    |                                    |                                     |                      |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Количество полюсов                 | 9                                  | Кодировка                           | нет                  |
| Поверхность контакта               | позолоченный                       | Вид соединения                      | Колпачки под пайку   |
| Основной материал корпуса          | Термопластичный полиамид PA 6, PBT | Материал контакта                   | Медно-цинковый сплав |
| Номинальное напряжение             | 200 V                              | Номинальный ток                     | 8 A                  |
| Циклы коммутации                   | > 1000                             | Степень загрязнения                 | 3                    |
| Тип контакта                       | Гнездо                             | Сечение соединяемого провода, макс. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединяемого провода, мин. | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                                     |                      |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

**SAI-M23-BE-9-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

