

**SAI-M23-BE-9-F**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector
Заказ №	<a href="#">1224500000</a>
Тип	SAI-M23-BE-9-F
GTIN (EAN)	4050118008296
Кол.	1 Штука

## SAI-M23-BE-9-F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E344862

### Размеры и массы

Масса нетто 9.7 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	9	Кодировка	нет
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Колпачки под пайку
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Номинальное напряжение	200 V	Номинальный ток	8 A
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Тип контакта	Гнездо	Сечение соединяемого провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Сечение соединяемого провода, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>		

### Классификации

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**SAI-M23-BE-9-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

