

**TW PRV8 0-7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

**Основные данные для заказа**

Версия	P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 мм, с маркировкой 0-7, горизонтально
Заказ №	<a href="#">1230090000</a>
Тип	TW PRV8 0-7
GTIN (EAN)	4050118013917
Кол.	10 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	59.7 mm	Глубина (дюймов)	2.3504 inch
Высота	120 mm	Высота (в дюймах)	4.7244 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	9.5 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...80 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.067 kg CO2 eq.	

**Дополнительные технические данные**

с фиксатором	Да
--------------	----

**Параметры системы**

Исполнение	с маркировкой 0-7, горизонтально	Количество уровней	8
------------	----------------------------------	--------------------	---

**Характеристики материала**

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**TW PRV8 0-7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

