

TW PRV16 A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Kipron®
Connect идеально подобран до мельчайших деталей.
Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых
норм

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Разделительная перегородка, серый, 2 мм, с маркировкой A-P, горизонтально
Заказ №	1230140000
Тип	TW PRV16 A-P
GTIN (EAN)	4050118013757
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	100 mm	Глубина (дюймов)	3.937 inch
Высота	225 mm	Высота (в дюймах)	8.8582 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	26.4 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да
--------------	----

Параметры системы

Исполнение	с маркировкой A-P, горизонтально	Количество уровней	16
------------	-------------------------------------	--------------------	----

Характеристики материала

Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

TW PRV16 A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

