# Справочный листок технических дан-

### **THM PA 60/40 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Этикетки ТНМ предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

#### Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 40 x 60 mm, белый
Заказ №	<u>1244760000</u>
Тип	THM PA 60/40 WS
GTIN (EAN)	4050118032567
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

# **THM PA 60/40 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

DOLLC

NOTI 3	COOLBELCIBORALP				
Размеры и массы					
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch		
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch		
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch		
Масса нетто	773 g				

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...70 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

#### Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным	и способом
		I CHOCOOOW
Количество на лист	2000	
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Исполнение	самоклеящийся	
Ширина	60 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	
Температурный диапазон, макс	70 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Бумага	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
совместимый принтер	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Количество маркировочных элементов	1 Label reel = Device markers	
на комбинацию		
Температурный диапазон вставки	-4070 °C	·
Количество на один рулон	2000	

#### Классификации

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных


# Weidmüller **₹**

# **THM PA 60/40 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Справочный листок технических данных

### **THM PA 60/40 WS**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

#### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 110/360 SW Версия Заказ № 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

Кол.

Ink ribbon