

THM PA 60/40 WS



Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопресса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 40 x 60 mm, белый
Заказ №	1244760000
Тип	THM PA 60/40 WS
GTIN (EAN)	4050118032567
Кол.	1 Штука



THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	773 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом				
Количество на лист	2000				
Метод выполнения печати	Метод термопереноса				
Исполнение	самоклеящийся				
Ширина	60 mm				
Класс пожаростойкости UL 94	HB				
Температурный диапазон, макс..	70 °C				
Температурный диапазон, мин.	-40 °C				
Цветовой код	белый				
Галогены	Нет				
Основной материал	Бумага				
Напечатанные символы	без				
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке			
совместимый принтер	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS				
Количество маркировочных элементов 1 Label reel = Device markers на комбинацию					
Температурный диапазон вставки	-40...70 °C				
Количество на один рулон	2000				

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения



Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 ST	