

**WAH 70 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

**Основные данные для заказа**

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, черный, 31 mm
Заказ №	<a href="#">1247330000</a>
Тип	WAH 70 SW
GTIN (EAN)	4050118038248
Кол.	20 Штука

## WAH 70 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	29.9 mm	Глубина (дюймов)	1.1772 inch
Высота	85 mm	Высота (в дюймах)	3.3464 inch
Ширина	31 mm	Ширина (в дюймах)	1.2205 inch
Масса нетто	10.9 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет  
 исполнение

## Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		