Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия








Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, чер- ный, 54 mm		
Заказ №	<u>1248980000</u>		
Тип	WAH 185/300 SW		
GTIN (EAN)	4050118039511		
Кол.	10 Штука		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Coorners			
	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	43.9 mm	Глубина (дюймов)	1.7283 inch	
Высота	139 mm	Высота (в дюймах)	5.4724 inch	
Ширина	54 mm	 Ширина (в дюймах)	2.126 inch	
Масса нетто	32.4 g	ширина (в дюянах)	2.120	
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C	
Экологическое соответств	зие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	жие данные			
v				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	черный	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Классификации				
ETIM C.O.	F0002040	ETINA 7.0	FC002040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			