Справочный листок технических дан-

ERME VKSW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

Основные данные для заказа

Версия	Spare cutting blade
Заказ №	<u>1251270000</u>
Тип	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	3.4 mm	Глубина (дюймов)	0.1339 inch
Высота	71 mm	Высота (в дюймах)	2.7953 inch
Ширина	207 mm	Ширина (в дюймах)	8.1496 inch
Длина	207 mm	Длина (в дюймах)	8.1496 inch
Масса нетто	263 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Технические данные

Office the entire of	2000000 HOW BEE BOOKS	
Описание артикула	Запасной нож для резака	
	кабельных каналов VKSW	

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

Статус каталога / Изображения