

MTA 45 MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепежные принадлежности для источников питания
Weidmüller.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Версия | Electronics housings, Mounting flange |
| Заказ № | 1251310000 |
| Тип | MTA 45 MF |
| GTIN (EAN) | 4050118042719 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 10.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.4134 inch |
| Высота | 97.3 mm | Высота (в дюймах) | 3.8307 inch |
| Ширина | 47 mm | Ширина (в дюймах) | 1.8504 inch |
| Длина | 97.3 mm | Длина (в дюймах) | 3.8307 inch |
| Масса нетто | 97 g | | |

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Масса 97 g Вид защиты IP20

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |