

**MTA 30 MF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Крепежные принадлежности для источников питания  
Weidmüller.

**Основные данные для заказа**

Версия	Корпуса для электроники, Монтажный адаптер
Заказ №	<a href="#">1251320000</a>
Тип	MTA 30 MF
GTIN (EAN)	4050118042702
Кол.	20 Штука

## MTA 30 MF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	10.5 mm	Глубина (дюймов)	0.4134 inch
Высота	97.3 mm	Высота (в дюймах)	3.8307 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Длина	97.3 mm	Длина (в дюймах)	3.8307 inch
Масса нетто	97 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Масса	97 g	Вид защиты	IP20
-------	------	------------	------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		