Справочный листок технических дан-

MTA 30 MF



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Крепежные принадлежности для источников питания Weidmüller.

Основные данные для заказа

Версия	Electronics housings, Mounting flange
Заказ №	<u>1251320000</u>
Тип	MTA 30 MF
GTIN (EAN)	4050118042702
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
The second secon				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	10.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4134 inch	
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch	
ширина Длина	97.3 mm	Длина (в дюймах)	3.8307 inch	
Масса нетто	97 g	длина (в дюлиах)	3.0307 IIIOII	
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура		
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные				
Масса	97 g	Вид защиты	IP20	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07	
ECLASS 9.1	27-04-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07	
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07	
ECLASS 15.0	27-18-28-07			