## Справочный листок технических данных

### **KLBUE 10-20 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

#### Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоеди-
	нения экрана
Заказ №	<u>1252510000</u>
Тип	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
F	40	Fractions (see See 5)	1 5740 in ab		
Глубина	40 mm 50.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch 1.9882 inch		
Высота	25 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.9842 inch		
Ширина Масса нетто	36.9 g	ширина (в дюимах)	0.9642 IIICH		
	50.9 g				
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		
Экологическое соответстви	е изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Углеродный след продукта	Производственный цикл	ый цикл 0.097 kg CO2 eq.			
Дополнительные техническ	ие данные		_		
Указание по установке	TS 35	Проверенное на взрывозащищенность Нет			
Due secure		исполнение			
Вид монтажа	зафиксированный				
Общие сведения					
Указание по установке	TS 35	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		
Параметры системы					
Требуется концевая пластина	Нет	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		
Расчетные данные	1101	, kominiektobarman merrankhan perika	10 00		
гасчетные данные					
Расчетное сечение	20 mm <sup>2</sup>				
Характеристики материала					
Цветовой код	серебряный	Класс пожаростойкости UL 94	None		
Зажимаемые провода (расч	етное соединение)				
n	0.0	D.	П		
Длина зачистки изоляции	26 mm	Вид соединения	Пружинное соединение		
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс. 20 mm			
Диаметр кабеля, мин.	10 mm	Сечение подсоединяемого провода, 20 mm² скрученный, макс.			
Сечение подсоединяемого провода,	10 mm <sup>2</sup>				

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		