Справочный листок технических данных

KLBUE 15-32 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоеди-
	нения экрана
Заказ №	<u>1252540000</u>
Тип	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	64 mm	Глубина (дюймов)	2.5197 inch	
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch	
Ширина	34.5 mm	Ширина (в дюймах) 	1.3583 inch	
Размеры крепежа, ширина	33.5 mm	Масса нетто	91.4 g	
Гемпературы				
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Гемпература при длительном	-60 °C	Температура при длительном	130 °C	
использовании, мин.		использовании, макс.		
Экологическое соответствие	н изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.226 kg CO2 eq.		
Дополнительные технически	е данные			
Указание по установке	С-рейка с отверстием 16-	Проверенное на взрывозащищенность	ь Нет	
·	ММ	исполнение		
Вид монтажа	Винт			
Общие сведения				
Указание по установке	С-рейка с отверстием 16- мм	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27	
Параметры системы				
Требуется концевая пластина	Нет	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27	
Расчетные данные		, keliminektebarinan inerrankan perika	1027	
писчетные динные				
Расчетное сечение	32 mm ²			
Характеристики материала				
Цветовой код	серый	Класс пожаростойкости UL 94	None	
Зажимаемые провода (расче	тное соединение)			
Длина зачистки изоляции	32 mm	Вид соединения	Пружинное соединение	
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	32 mm	
Диаметр кабеля, мин.	15 mm	Сечение подсоединяемого провода, 32 mm ² скрученный, макс.		
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	15 mm ²			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

EC002020	ETIM 7.0	EC002020
EC002020	ETIM 9.0	EC002020
EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
27-25-01-20		
	EC002020 EC002020 27-14-11-50 27-14-11-50 27-25-01-20	EC002020 ETIM 9.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50 ECLASS 12.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0