

Справочный листок технических данных

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана
Заказ №	1252540000
Тип	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Кол.	10 Штука



KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	64 mm	Глубина (дюймов)	2.5197 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	34.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.3583 inch
Размеры крепежа, ширина	33.5 mm	Масса нетто	91.4 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.226 kg CO2 eq.

Дополнительные технические данные

Указание по установке	С-рейка с отверстием 16-мм	Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение
Вид монтажа	Винт	

Общие сведения

Указание по установке	С-рейка с отверстием 16-мм	Укомплектованная монтажная рейка TS 27
-----------------------	----------------------------	----------------------------------------

Параметры системы

Требуется концевая пластина	Нет	Укомплектованная монтажная рейка TS 27
-----------------------------	-----	----------------------------------------

Расчетные данные

Расчетное сечение	32 mm ²
-------------------	--------------------

Характеристики материала

Цветовой код	серый	Класс пожаростойкости UL 94	None
--------------	-------	-----------------------------	------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	32 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	32 mm
Диаметр кабеля, мин.	15 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	32 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	15 mm ²		

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		