Справочный листок технических данных

KLBUE 10-20 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<u>1252550000</u>
Тип	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

KLBUE 10-20 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
	000.00.0.000010		
Размеры и массы			
Глубина	39.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5551 inch
, Высота	26 mm	Высота (в дюймах)	1.0236 inch
Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Размеры крепежа, ширина	24 mm	Масса нетто	43.3 g
Температуры			_
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
Экологическое соответст	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	119111	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.097 kg CO2 eq.	
	NNO USHAPIO		
дополнительные техничес	кие данные		
Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет	Вид монтажа	Винт
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27
	монтаж		
Параметры системы			
Требуется концевая пластина	Нет	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27
Размеры		, telliplettessaman memaman penta	.0
і чомеры			
Шагвмм (Р)	25.00 mm		
Расчетные данные			
Расчетное сечение	20 mm²		
Характеристики материал	1a		
Основной материал	Сталь	Цветовой код	серый
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	None	дьстовом код	ССРВИ
Зажимаемые провода (рас	счетное соединение)		
Длина зачистки изоляции	26 mm	Вид соединения	Пружинное соединен
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	20 mm

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

27-25-01-20





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KLBUE 10-20 CPF16

ECLASS 15.0

Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	10 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	20 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	10 mm ²		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20