

## GWHUE M3 WTL6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

### Основные данные для заказа

Версия	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 6 mm, Высота: 6 mm, Глубина: 13.3 mm, Количество полюсов: 1, Медь - цинк
Заказ №	<a href="#">1255010000</a>
Тип	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
Кол.	50 Штука

**GWHUE M3 WTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	13.3 mm	Глубина (дюймов)	0.5236 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Диаметр	3.2 mm	Масса нетто	2.19 g

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный
---------------	--------------

**Общие сведения**

Количество полюсов	1
--------------------	---

**Размеры**

Диаметр	3.2 mm
---------	--------

**Характеристики материала**

Основной материал	Медь - цинк
-------------------	-------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		