Справочный листок технических данных

KTB GP 624515 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения
Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.
Фланцы
Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 568 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный
Заказ №	1256630000
Тип	KTB GP 624515 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093957
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства

Справочный листок технических данных

KTB GP 624515 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	568 mm	Высота (в дюймах)	22.3622 inch
Ширина	117 mm	Ширина (в дюймах)	4.6063 inch
Масса нетто	3190 g		

Температуры

Рабочая температура	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	6 mm	Поверхность	электрополировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Класс защиты (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Фланцевые пластины	слева, справа		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	6 mm	Поверхность	электрополировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404		

Классификации

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		