# Справочный листок технических дан-

### ADAPS M25-NPT3/4-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

### Основные данные для заказа

ADAP (адаптер Klippon Ex), Адаптер, прямой, М 25 ,3/4" NPT, Нержавеющая сталь 1.4404
<u>1262070000</u>
ADAPS M25-NPT3/4-W
4050118093100
16 Штука

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000441

EC000441

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS COOTBETCTBOBATE

### Размеры и массы

Ширина	33 mm	Ширина (в дюймах)	1.2992 inch
Длина	39 mm	Длина (в дюймах)	1.5354 inch
Масса нетто	101 a		

### Температуры

Рабочая температура -50 °С...120 °С

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода TÜV IT 16ATEX 059X (ATEX)
Номер сертификата кабельного ввода IECEx TPS 16.0004X (IECEx)		Номер сертификата кабельного ввода 2020322313000069 (ССС)
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	

### Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	18 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	1 mm
Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	55 Nm
Силикон	Да	Температурный диапазон, макс	120 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	без содержания галогенов	Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Размер под ключ 1	30 mm	Вид защиты	IP66
Кабельный ввод	M 25	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Резьба (наружная)	M 25	Резьба (внутренняя)	3/4" NPT
Длина резьбы	16 mm	Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность
Указания по установке	См инструкции по сборке		

ETIM 8.0

Дата создания 15.11.2025 06:48:20 MEZ

**ETIM 6.0** 


ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000441

EC000441

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

## Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип GWDR M25-W Заказ № 1185620000 закрытый, М 25, Нейлон 6 GTIN (EAN) 4064675423263 100 ST

### Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Кол.

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Осповить цапинь ции заказа

Onobibio Aumbio Am outdou		
Тип	SKMUS M25-W	Версия
Заказ №	<u>1185700000</u>	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 25, 2.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118269963	Нержавеющая сталь 1.4404
Кол.	240 ST	

Дата создания 15.11.2025 06:48:20 MEZ

4 Статус каталога / Изображения