

**ADAP NPT3/4-M20-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | ADAP (адаптер Kipron Ex), Адаптер, прямой, 3/4" NPT ,М 20, Латунь никелированная |
| Заказ №    | <a href="#">1263180000</a>   |
| Тип        | ADAP NPT3/4-M20-W  |
| GTIN (EAN) | 4050118089325  |
| Кол.       | 24 Штука   |

## ADAP NPT3/4-M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина      | 35 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.378 inch  |
| Длина       | 21 mm   | Длина (в дюймах)  | 0.8268 inch |
| Масса нетто | 45.39 g |                   |             |

## Температуры

Рабочая температура -50 °C...120 °C

## Экологическое соответствие изделия

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

## Номер сертификата кабельного ввода

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| Обозначение                                | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIC Da | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                 | Номер сертификата кабельного ввода (CCC)  | 2020322313000069   |
| Сертификат № (IECEX)                       | IECEXTPS16.0004X                                   |   |                    |

## Общие данные

|                              |                          |                                |   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| Момент затяжки               | 90 Nm                    | Температурный диапазон, макс.. | 120 °C  |
| Температурный диапазон, мин. | -50 °C                   | Шаг резьбы                     | 1.81 mm   |
| Галогены                     | без содержания галогенов | Нормы                          | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Размер под ключ 1            | 32 mm                    | Вид защиты                     | IP66  |
| Кабельный ввод               | NPT 3/4"                 | Основной материал              | Латунь никелированная   |
| Резьба (наружная)            | 3/4" NPT                 | Резьба (внутренняя)            | M 20  |
| Длина резьбы                 | 16 mm                    | Вид взрывозащиты               | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность  |
| Указания по установке        | См инструкции по сборке  |                                |   |

## Классификации

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC000441 | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |

**ADAP NPT3/4-M20-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

---

ECLASS 15.0

27-14-08-06

---