

PAP PRV/PPV4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	P-серия, Концевая пластина, синий, 3 mm
Заказ №	1268010000
Тип	PAP PRV/PPV4 BL
GTIN (EAN)	4032248112999
Кол.	10 Штука

PAP PRV/PPV4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	39.9 mm	Глубина (дюймов)	1.5709 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch
Масса нетто	4.89 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Вид монтажа	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Основной материал Поликарбонат Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		