

изделие, изготавлива-
емое по требованиям
заказчика, — заказ
только по запросу

Подобно иллюстрации



Инструмент для резки клеммных и профильных реек

- TS 35/7,5 мм согласно EN 50022 (s = 1,0 мм)
- TS 35/15 мм согласно EN 50022 (s = 1,5 мм)

Основные данные для заказа

Версия	Mounting rail cutter
Заказ №	1270310000
Тип	TSLD C
GTIN (EAN)	4050118058604
Кол.	1 Штука

TSLD C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	200 mm	Глубина (дюймов)	7.874 inch
Высота	205 mm	Высота (в дюймах)	8.0709 inch
Ширина	270 mm	Ширина (в дюймах)	10.6299 inch
Масса нетто	17800 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Резак для монтажной шины и пробойный инструмент
-------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		