

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Заказ № | 1271250000 |
| Тип | IE-PS-V05M-RJ45-FH-B |
| GTIN (EAN) | 4050118060034 |
| Кол. | 10 Штука |

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 92.7 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура
 Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
 Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Соединение 1 | RJ45 | Соединение 2 | IDC |
| Цветовой код | черный | Основной материал корпуса | Алюминиевое литье под давлением |
| Диаметр изоляции, мин. | 0.85 mm | Диаметр изоляции, макс. | 1.6 mm |
| Категория | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Поверхность контакта | Золото поверх никеля |
| Диаметр одножильного подсоединяемого провода | 0.4...0.64 mm | Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG) | AWG 24...AWG 22 |
| Диаметр гибкого подсоединяемого провода | 0.48...0.76 mm | Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG) | AWG 26...AWG 22 |
| Классификация MICE M | M3 | Классификация MICE I | I3 |
| Классификация MICE C | C1 | Классификация MICE E | E3 |
| Диаметр оболочки, мин. | 5 mm | Диаметр оболочки, макс. | 12 mm |
| Экранирование | Контакт с экранированием 360° | Вид защиты | IP67 |
| Циклы коммутации | 750 | Возможность повторного соединения | ≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода) |

Общие стандарты

Специализированное оборудование для кабелей связи Инструкция по монтажу PROFINET

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Тип | IE-PP-V05M | Версия | |
| Заказ № | 1968920000 | Фланцевый корпус, защитный колпачок | |
| GTIN (EAN) | 4032248692668 | | |
| Кол. | 10 ST | | |