## VG 16 HQ K68 6.5-9.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

### Основные данные для заказа

| Версия     | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Поликарбонат |
|------------|--|
| Заказ №    | <u>1273890000</u>  |
| Тип        | VG 16 HQ K68 6.5-9.5   |
| GTIN (EAN) | 4050118063233  |
| Кол.       | 1 Штука  |





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

| Сертификаты                 |                       |                   |             |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| ROHS                        | Соответствовать       |                   |             |
| Размеры и массы             |                       |                   |             |
|                             |                       |                   |             |
| Масса нетто                 | 13 g                  |                   |             |
| Температуры                 |                       |                   |             |
| Предельная температура      | -20 °C 100 °C         |                   |             |
| Экологическое соответсті    | вие изделия           |                   | ·           |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без иск | спочения          |             |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 w   |                   |             |
| Общие данные                |                       |                   |             |
| Размер под ключ 1           | 27 mm                 | Размер под ключ   | 27 mm       |
| <br>Вид защиты              | IP68                  | Кабельный ввод    | PG 16       |
| Основной материал           | Поликарбонат          | Резьба (наружная) | PG 16       |
| Классификации               |                       |                   |             |
| ETIM 6.0                    | EC000441              | ETIM 7.0          | EC000441    |
| ETIM 8.0                    | EC000441              | ETIM 7.0          | EC000441    |
| ETIM 10.0                   | EC000441              | ECLASS 9.0        | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1                  | 27-14-44-32           | ECLASS 10.0       | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0                 | 27-14-44-32           | ECLASS 12.0       | 27-14-08-01 |
| ECLASS 13.0                 | 27-14-08-01           | ECLASS 14.0       | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0                 | 27-14-08-01           |                   |             |





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65. В настоящее время версия НО обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

## Основные данные для заказа

| Тип        | HDC HQP TSLU 1PG16 | Версия   |
|------------|--------------------|--|
| Заказ №    | 1003090000         | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4032248698028      | вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,  |
| Кол.       | 1 ST               | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,  |
|            |                    | Типоразмер кабельных вводов: PG 16                           |

Дата создания 29.11.2025 05:38:43 МЕХ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Корпус вилки, кабельный ввод вверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65. В настоящее время версия НО обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

## Основные данные для заказа

| Тип        | HDC HQP TOLU 1PG16 | Версия   |
|------------|--------------------|--|
| Заказ №    | 1003070000         | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4032248698004      | вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, |
| Кол.       | 1 ST               | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,  |
|            |                    | Типоразмер кабельных вводов: PG 16                           |

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Корпус соединения



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65. В настоящее время версия НО обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

#### Основные данные для заказа

|          | Annual Property of the Control of th |  |
|----------|--|--|
| Тип      | HDC HQP KOLU 1PG16   | Версия   |
| Заказ №  | 1003120000   | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EA | N) 4032248698059   | вставленном состоянии, Корпус для соединений, Поперечная     |
| Кол.     | 1 ST   | скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер  |
|          |  | кабельных вводов: PG 16                                      |

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Корпус цоколя



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65. В настоящее время версия НО обеспечивает особую защиту: перегородка корпуса (крышка и металлический зажим) может быть защищена замком.

## Основные данные для заказа

| Тип        | HDC HQP SLU 1PG16 | Версия   |
|------------|-------------------|--|
| Заказ №    | 1003110000        | HDC - корпус, Типоразмер установки: HQ, Вид защиты: IP65, во |
| GTIN (EAN) | 4032248698042     | вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,     |
| Кол.       | 1 ST              | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,  |
|            |                   | Типоразмер кабельных вводов: PG 16                           |