

SDIK PH2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка
Заказ №	1274720000
Тип	SDIK PH2 SL
GTIN (EAN)	4050118073232
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-08-06T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	SDIK SLIM PH2 X 100

SDIK PH2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	218 mm	Ширина (в дюймах)	8.5827 inch
Диаметр	36 mm	Масса нетто	98 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 2, SlimLine
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Форма	Крестообразный шлиц	Размер	2
Длина лезвия	100 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	Кл. PH2

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Изображения

Пример использования

