Справочный листок технических дан-

IE-SCRJ1-IP20-POF-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диаметром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20	
Заказ №	<u>1278420000</u>	
Тип	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	
GTIN (EAN)	4050118069129	
Кол.	100 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	26.5 mm	Глубина (дюймов)	1.0433 inch	
Высота	5.8 mm	Высота (в дюймах)	0.2283 inch	
Масса нетто	1.95 g	высота (в дюлімах)	0.2203 IIICII	
Температуры				
_				
Температура хранения		Рабочая температура	-20 °C80 °C	
Температура монтажа	1	Влажность	093 % отн. влажност	
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключе	ением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Общие стандарты				
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24			
Общие данные				
Описание артикула	Сменная обжимная втулка	Цветовой код	прочее	
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Влажность	093 % отн. влажност	
Диаметр оболочки, макс.	3.6 mm	Вид защиты	IP20	
Циклы коммутации	1000	Тип волокна	POF	
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Соединение 1	SCRJ	
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N	
Материал корпуса - вставка	Цинковое литье под давлением	Материал пружины сжатия	Нержавеющая сталь	
Материал гильзы	Мельхиор	Материал пылезащитного колпачка	TPE	
Диаметр отдельной жилы, макс	2.2 mm	Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
LINVIO.U	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
		LOLAGO J.O		
ETIM 10.0		FCLASS 10.0	19-17-01-22	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0 FCLASS 12.0	19-17-01-22 19-17-01-22	
ETIM 10.0		ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	19-17-01-22 19-17-01-22 19-17-01-22	

Справочный листок технических данных

IE-SCRJ1-IP20-POF-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

 Тип
 TOOL SET IE-POF
 Версия

 Заказ №
 1208930000
 Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия

 GTIN (EAN)
 4032248990283
 изоляции: Multi-Stripax IE-POF

Кол. 1 ST

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (РОF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

 Тип
 HTX-IE-POF
 Версия

 Заказ №
 1208870000
 Инструмент для обжима

 GTIN (EAN)
 4032248990269

 Кол.
 1 ST

Инструменты для извлечения контактов



Komпaния Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

 Тип
 REMOVAL TOOL HD
 Версия

 Заказ №
 1866730000
 Инструменты, Экстрактор контактов

 GTIN (EAN)
 4032248437054

 Кол.
 1 ST

Дата создания 13.11.2025 07:13:04 MEZ

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

SCISSORS KEVLAR Заказ № 1208910000 GTIN (EAN)

4032248990085

Кол.

Electrician's scissors

4 Статус каталога / Изображения