

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконный соединительный разъем SC-RJ
согласно IEC 61754-24 для проводов с наружным диа-
метром 2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP20
Заказ №	1278420000
Тип	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Кол.	100 Штука

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	26.5 mm	Глубина (дюймов)	1.0433 inch
Высота	5.8 mm	Высота (в дюймах)	0.2283 inch
Масса нетто	1.95 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...80 °C
Температура монтажа	Влажность	0...93 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24
---------------------------	--------------

Общие данные

Описание артикула	Сменная обжимная втулка	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Влажность	0...93 % отн. влажность
Диаметр оболочки, макс.	3.6 mm	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	1000	Тип волокна	POF
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N
Материал корпуса - вставка	Цинковое литье под давлением	Материал пружины сжатия	Нержавеющая сталь
Материал гильзы	Мельхиор	Материал пылезащитного колпачка	TPE
Диаметр отдельной жилы, макс	2.2 mm	Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Версия	
Заказ №	1208930000	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия	
GTIN (EAN)	4032248990283	изоляции: Multi-Stripax IE-POF	
Кол.	1 ST		

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволоконном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF	Версия	
Заказ №	1208870000	Инструмент для обжима	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Кол.	1 ST		

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволоконном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HD	Версия	
Заказ №	1866730000	Инструменты, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Кол.	1 ST		

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	SCISSORS KEVLAR	Версия	
Заказ №	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Кол.	1 ST		