Справочный листок технических дан-

IE-SCRJ-IP67-POF-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с корпусом
Заказ №	<u>1278430000</u>
Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Γ-1.4	26.5 mm	[1.0433 inch
Глубина Высота	5.8 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	0.2283 inch
Масса нетто	3.0 mm	высота (в дюимах)	0.2203 IIICII
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	
Температура монтажа		<u> </u>	
3v0005wueckoe cooznozoz	рио изполия		
Экологическое соответст	вис изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если	6c		
применимо/известно)			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
Общие данные			
Описание артикула	Сменная обжимная втулка	Цветовой код	прочее
Вид защиты	IP67, с корпусом	Тип волокна	POF
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Материал гильзы	Мельхиор
Классификации	'		'
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		