

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Опволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с корпусом
Заказ №	1278430000
Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Кол.	100 Штука

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	26.5 mm	Глубина (дюймов)	1.0433 inch
Высота	5.8 mm	Высота (в дюймах)	0.2283 inch
Масса нетто	3 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Температура монтажа	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие данные

Описание артикула	Сменная обжимная втулка	Цветовой код	прочее
Вид защиты	IP67, с корпусом	Тип волокна	POF
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Материал гильзы	Мельхиор

Классификации

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		