

### Изображение изделия



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 15 А, Плоский предохранитель, тип С
Заказ №	<a href="#">1278810000</a>
Тип	1170-21-15A
GTIN (EAN)	4050118091328
Кол.	5 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	51.6 mm	Глубина (дюймов)	2.0315 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	9.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.3858 inch
Масса нетто	10.1 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	втычной
-----------------------	-------------------------	-------------	---------

**Общие сведения**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка
------------	----------------------------------

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение	28 V	Номинальный ток	15 A
------------------------	------	-----------------	------

**Характеристики материала**

Цветовой код	черный
--------------	--------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		