

ETA 1180 01 0.2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Миниатюрный предохранитель, медленно перегорающий, 0.2 A |
| Заказ № | 1278850000 |
| Тип | ETA 1180 01 0.2A |
| GTIN (EAN) | 4050118091458 |
| Кол. | 5 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 52.3 mm | Глубина (дюймов) | 2.0591 inch |
| Высота | 24.4 mm | Высота (в дюймах) | 0.9606 inch |
| Ширина | 8.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3228 inch |
| Масса нетто | 10.6 g | | |

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж Вид монтажа втычной

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

Расчетные данные

Номинальное напряжение 64 V Номинальный ток 0.2 A

Характеристики материала

Цветовой код черный

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |