

**ETA 1180 01 3A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

**Основные данные для заказа**

Версия	Миниатюрный предохранитель, медленно перегорающий, 3 А
Заказ №	<a href="#">1278990000</a>
Тип	ETA 1180 01 3A
GTIN (EAN)	4050118091298
Кол.	5 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	52.3 mm	Глубина (дюймов)	2.0591 inch
Высота	24.4 mm	Высота (в дюймах)	0.9606 inch
Ширина	8.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.3228 inch
Масса нетто	10.3 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке Непосредственный монтаж Вид монтажа втычной

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 64 V Номинальный ток 3 A

**Характеристики материала**

Цветовой код черный

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		