

ETA 1180 01 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

Версия	Миниатюрный предохранитель, 6 А
Заказ №	1279040000
Тип	ETA 1180 01 6A
GTIN (EAN)	4050118091502
Кол.	5 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	52.3 mm	Глубина (дюймов)	2.0591 inch
Высота	24.4 mm	Высота (в дюймах)	0.9606 inch
Ширина	8.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.3228 inch
Масса нетто	9.7 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж Вид монтажа втычной

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

Расчетные данные

Номинальное напряжение 64 V Номинальный ток 6 A

Характеристики материала

Цветовой код черный

Классификации

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		