

КТВ GP 35XX15 CD S4

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая приме-  
нения

Полностью структурированная система аксессуаров  
новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто  
приспособить корпуса к специфическим требованиям  
каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены  
предварительно укомплектованных фланцев на месте.

Основные данные для заказа

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой,<br>Высота: 298 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 3<br>mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Основ-<br>ной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,<br>электрополировка, серебряный |
| Заказ №                | <a href="#">1281000000</a>                                                                                                                                                                                           |
| Тип                    | КТВ GP 35XX15 CD S4                                                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)             | 4050118071634                                                                                                                                                                                                        |
| Кол.                   | 1 Штука                                                                                                                                                                                                              |
| Статус поставки        | Снято с производства                                                                                                                                                                                                 |
| Доступно до            | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                                                            |
| Альтернативный продукт | <a href="#">КТВ GP 35XX15 CD S4 3MM</a>                                                                                                                                                                              |

**КТВ GP 35XX15 CD S4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |        |                   |              |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 3 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1181 inch  |
| Высота      | 298 mm | Высота (в дюймах) | 11.7323 inch |
| Ширина      | 117 mm | Ширина (в дюймах) | 4.6063 inch  |
| Масса нетто | 845 g  |                   |              |

**Температуры**

|                     |
|---------------------|
| Рабочая температура |
|---------------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Общие данные**

|                   |                          |                     |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Толщина материала | 3 mm                     | Поверхность         | электрополировка |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4404 | Монтажное крепление | привинченный     |
| Класс защиты (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Фланцевые пластины  | слева, справа    |

**Общие данные - аксессуары**

|                   |                          |             |                  |
|-------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Толщина материала | 3 mm                     | Поверхность | электрополировка |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |             |                  |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |