

**КТВ GP XX3820V АВ S4 3ММ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая примене-  
ния

Полностью структурированная система аксессуаров  
новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто  
приспособить корпуса к специфическим требованиям  
каждого случая применения.

Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены  
предварительно укомплектованных фланцев на месте.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой,<br>Высота: 372 mm, Ширина: 167 mm, Глубина: 3<br>mm, Фланцевые пластины: сверху, снизу, Основ-<br>ной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,<br>Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электропо-<br>лировка, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">1281090000</a>  |
| Тип        | КТВ GP XX3820V АВ S4 3ММ  |
| GTIN (EAN) | 4050118072020   |
| Кол.       | 1 Штука   |

**КТВ GP XX3820V AB S4 3MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |              |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 3 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1181 inch  |
| Высота      | 372 mm | Высота (в дюймах) | 14.6456 inch |
| Ширина      | 167 mm | Ширина (в дюймах) | 6.5748 inch  |
| Масса нетто | 1440 g |                   |              |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                     |                                     |                       |  |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Толщина материала   | 3 mm                                | Указание по установке | Крепление на винтах  |
| Поверхность         | электрополировка                    | Основной материал     | Нержавеющая сталь 1.4404, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Монтажное крепление | привинченный                        | Класс защиты (UL)     | Типе 3, Типе 4X, Типе 12                                   |
| Фланцевые пластины  | сверху, снизу                       | Фланцевая пластина    | Да   |
| Применение          | Транспорт,<br>Взрывоопасные области |                       |  |

**Общие данные - аксессуары**

|                   |                  |                                       |  |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Толщина материала | 3 mm             | Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 7 mm   |
| Поверхность       | электрополировка | Основной материал                     | Нержавеющая сталь 1.4404, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |