

**КТВ GP 55XX15 CD S4 3MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров  
новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто  
приспособить корпуса к специфическим требованиям  
каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены  
предварительно укомплектованных фланцев на месте.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой,<br>Высота: 498 mm, Ширина: 117 mm, Глубина: 3<br>mm, Фланцевые пластины: слева, справа, Основ-<br>ной материал: Нержавеющая сталь 1.4404,<br>Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электропо-<br>лировка, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">1281160000</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип        | КТВ GP 55XX15 CD S4 3MM                                                                                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118072105                                                                                                                                                                                                                                               |
| Кол.       | 1 Штука                                                                                                                                                                                                                                                     |

## KTB GP 55XX15 CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |        |                   |              |
|-------------|--------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 3 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.1181 inch  |
| Высота      | 498 mm | Высота (в дюймах) | 19.6063 inch |
| Ширина      | 117 mm | Ширина (в дюймах) | 4.6063 inch  |
| Масса нетто | 1385 g |                   |              |

## Температуры

Рабочая температура

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Общие данные

|                     |                                  |                       |                                                            |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Толщина материала   | 3 mm                             | Указание по установке | Крепление на винтах                                        |
| Поверхность         | электрополировка                 | Основной материал     | Нержавеющая сталь 1.4404, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Монтажное крепление | привинченный                     | Класс защиты (UL)     | Тип 3, Тип 4X, Тип 12                                      |
| Фланцевые пластины  | слева, справа                    | Фланцевая пластина    | Да                                                         |
| Применение          | Транспорт, Взрывоопасные области |                       |                                                            |

## Общие данные - аксессуары

|                   |                  |                                       |                                                            |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Толщина материала | 3 mm             | Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 7 mm                                                       |
| Поверхность       | электрополировка | Основной материал                     | Нержавеющая сталь 1.4404, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |