

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая приме-
нения
Полностью структурированная система аксессуаров
новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто
приспособить корпуса к специфическим требованиям
каждого случая применения.
Дождевые кожухи
Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополни-
тельную защиту корпуса на случай, если последний
устанавливается в особых климатических условиях,
например, при повышенном уровне осадков или повы-
шенном солнечном излучении.

Основные данные для заказа

Версия	Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота: 53.4 mm, Ширина: 387 mm, Глу- бина: 160.5 mm, Основной материал: Нержаве- ющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный
Заказ №	1281450000
Тип	КТВ RNHD 453815 R
GTIN (EAN)	4050118072143
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	КТВ RNHD XX3815V S4E R

КТВ RNHD 453815 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	160.5 mm	Глубина (дюймов)	6.3189 inch
Высота	53.4 mm	Высота (в дюймах)	2.1024 inch
Ширина	387 mm	Ширина (в дюймах)	15.2362 inch
Масса нетто	1830 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Поверхность	полировка до зеркального блеска	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301
-------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------

Общие данные - аксессуары

Поверхность	полировка до зеркального блеска	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301
-------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	EC000744
ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 9.0	27-18-24-05
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05
ECLASS 11.0	27-18-24-05	ECLASS 12.0	27-18-24-05
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		