

## IE-CST-2TX-2RS232/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия



Преобразователь последовательного интерфейса в Ethernet с 1 или 2 портами для промышленной автоматики

- Улучшенная защита от перенапряжения для последовательного соединения, соединений LAN и электропитания
- Прочные винтовые клеммные колодки для разъемов питания и последовательных соединительных разъемов
- Каскадные порты Ethernet для упрощения подключения кабелей
- Резервные входы электропитания DC
- Предупреждение посредством релейного выхода и электронной почты
- Низкий потребляемый ток

### Основные данные для заказа

Версия	Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 для RS-232/422/485, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Заказ №	<a href="#">1285840000</a>
Тип	IE-CST-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN)	4050118076431
Кол.	1 Штука

## IE-CST-2TX-2RS232/485

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E141197

Номер сертификата (cULusEX) E223527

## Размеры и массы

Глубина	105 mm	Глубина (дюймов)	4.1338 inch
Высота	140 mm	Высота (в дюймах)	5.5118 inch
Ширина	36 mm	Ширина (в дюймах)	1.4173 inch
Масса нетто	485 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...75 °C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с, 7а, 7сl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

## MTBF

MTBF	В соответствии со стандартом	Telcordia (Bellcore), GB
	Время работы (часы), мин.	262805 h

## Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

## Интерфейсы

Порты RJ45	10/100BaseT(X), Соединение Auto MDI/ MDI-X	Количество портов	2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485
Защита кабеля Ethernet	Защита от перенапряжения 1 кВ (ступень 2)	Защита кабеля последовательной передачи данных	Защита от электростатических разрядов 15 кВ для всех сигналов, защита от перенапряжения 1 кВ (ступень 2)
Переключение направления передачи данных RS485	ADDC® (автоматическое управление направлением передачи данных)	Магнитная защита изоляции	1,5 кВ встроен

## IE-CST-2TX-2RS232/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	75 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)	Температура хранения, макс.	85 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C		

## Параметры последовательного обмена данными

Управление потоком	RTS/CTS и DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF	Скорость передачи в бодах	От 50 бит/с до 921,6 кбит/с
Четность	ни один, прямой, нечетные, Space, Mark	Стоп-биты	1, 1.5, 2
Биты данных	5, 6, 7, 8		

## Технические данные

Основной материал корпуса	Металл	Вид монтажа	Монтажная рейка
Вид защиты	IP30		

## Технология

Управление потоком	RTS/CTS и DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
--------------------	--------------------------------------

## Электропитание

Напряжение питания	24 V DC, 2 резервных входа		
Соединение	1 съемная 8-полюсная клеммная колодка		
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC	
	Напряжение, мин.	12 V	
	Напряжение, макс.	48 V	
Потребляемый ток	Напряжение	12 V	
	Ток	0.25 A	
	Напряжение	24 V	
	Ток	0.12 A	

## сертификаты и соответствие требованиям по ЭМС

Взрывоопасные области	UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T3 Gc	Свободное падение	По стандарту IEC 60068-2-32
Нормы по ЭМС	EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Part 15, Раздел B, Class A	Вибрация	по стандарту IEC 60068-2-6
Ударная нагрузка	по стандарту IEC 60068-2-27	Норма безопасности	UL508, EN 62368-1

## Technical data

### Надежность

Функция аварийной сигнализации	Встроенный зуммер и часы реального времени (RTC)	Автоматический перезапуск в случае ошибки	Встроенный сторожевой таймер (WDT)
--------------------------------	--	---	------------------------------------

### Программное обеспечение

Драйвер Windows Real-COM	Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64	Опции конфигурации	Веб-консоль, последовательная консоль, консоль Telnet, утилита Windows
Сетевой протокол	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-17-01-32
ECLASS 15.0	19-17-01-32		

## IE-CST-2TX-2RS232/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Установочный комплект для установки в 19-дюймовые стойки

- Для монтажа устройств, предназначенных для установки на ДИН-рейках, в 19-дюймовых стойках



## Основные данные для заказа

Тип	RM-KIT	Версия	
Заказ №	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting	
GTIN (EAN)	4050118029154		
Кол.	1 ST		

## Ethernet



- Подходит для Кат. 5 (до 100 МГц) и Кат. 6 (до 250 МГц, класс E)
- Подходит для PoE+ (по стандарту IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, тип 3 и 4)
- Защита для всех пар кабелей
- Соединение через гнезда RJ45
- Металлический корпус

## Основные данные для заказа

Тип	VDATA CAT6	Версия	
Заказ №	<a href="#">1348590000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4	
GTIN (EAN)	4050118153002		
Кол.	1 ST		