

CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использо-
ванием затяжек в коммутационных устройствах и электрощитах.

Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 19 x 19 мм, Пластмасса, 80 N
Заказ №	1289200000
Тип	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
Кол.	7500 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	19 mm	Высота (в дюймах)	0.748 inch
Ширина	19 mm	Ширина (в дюймах)	0.748 inch
Длина	2 mm	Длина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.7 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	3.6 mm	Устойчивый к УФ-лучам	Да
Открыть повторно	Нет	Исполнение	самоклеющийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	80 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Диаметр крепежного отверстия	4.1 mm

Важное примечание

Сведения об изделии
Количество сумок в коробке (штук): 75
Количество предметов в сумке (штук): 100
Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки.

Классификации

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Изображения

Dimensional drawing

