

**CBH 27/27 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использо-  
ванием затяжек в коммутационных устройствах и электрощитах.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Соединитель кабеля, 27 x 27 мм, Пластмасса, 80 N |
| Заказ №    | <a href="#">1289400000</a>                       |
| Тип        | CBH 27/27 NC                                     |
| GTIN (EAN) | 4008 190160067                                   |
| Кол.       | 3000 Штука                                       |

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |       |                   |             |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 2 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.0787 inch |
| Высота      | 27 mm | Высота (в дюймах) | 1.063 inch  |
| Ширина      | 27 mm | Ширина (в дюймах) | 1.063 inch  |
| Длина       | 2 mm  | Длина (в дюймах)  | 0.0787 inch |
| Масса нетто | 1.7 g |                   |             |

**Температуры**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...60 °C |
|--------------------------------|-------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Материал для электромонтажа**

|                                 |            |                                 |               |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| Макс. ширина кабельной стяжки   | 4.8 mm     | Устойчивый к УФ-лучам           | Да            |
| Открыть повторно                | Нет        | Исполнение                      | самоклеющийся |
| Класс пожаростойкости UL 94     | V-2        | Температурный диапазон, макс..  | 60 °C         |
| Температурный диапазон, мин.    | -40 °C     | Галогены                        | Нет           |
| Основной материал               | Пластмасса | Предел прочности при растяжении | 80 N          |
| Прочность на разрыв (фунт-сила) | 18 lbf     | Диаметр крепежного отверстия    | 4.8 mm        |

**Важное примечание**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Сведения об изделии | Количество сумок в коробке (штук): 30<br>Количество предметов в сумке (штук): 100<br>Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки. |
|---------------------|--|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000449    | ETIM 9.0    | EC000449    |
| ETIM 10.0   | EC000449    | ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
| ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 |             |             |

Изображения

Габаритный чертеж

