

CBH 27/27 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использо-
ванием затяжек в коммутационных устройствах и электрощитах.

Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 27 x 27 мм, Пластмасса, 80 N
Заказ №	1289400000
Тип	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
Кол.	3000 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Длина	2 mm	Длина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	1.7 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...60 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	4.8 mm	Устойчивый к УФ-лучам	Да
Открыть повторно	Нет	Исполнение	самоклеющийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	80 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Диаметр крепежного отверстия	4.8 mm

Важное примечание

Сведения об изделии	Количество сумок в коробке (штук): 30 Количество предметов в сумке (штук): 100 Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки.
---------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

CBH 27/27 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

