## Справочный листок технических дан-

#### **KABELBINDERZANGE RT-1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Основные данные для заказа

Версия	Miscellaneous tools
Заказ №	<u>1296000000</u>
Тип	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008190029944
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **KABELBINDERZANGE RT-1**

### Технические данные

#### Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	130 mm	Высота (в дюймах)	5.1181 inch
Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Толщина стенок, мин.	25 mm	Толщина стенок, макс.	48 mm
Масса нетто	305.9 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

#### Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	4.8 mm	Исполнение	Зажимное и отрезное устройство для пластмассовых кабельных стяжек, Регулируемое
			усилие затяжки
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	133 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	30 lbf		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000453	ETIM 7.0	EC000453
ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 9.0	21-04-38-30
ECLASS 9.1	21-04-38-30	ECLASS 10.0	21-04-38-30
ECLASS 11.0	21-04-38-30	ECLASS 12.0	21-04-38-30
ECLASS 13.0	21-04-38-30	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

#### **KABELBINDERZANGE RT-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com