

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Miscellaneous tools
Заказ №	1296000000
Тип	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008190029944
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 mm
Высота	130 mm
Ширина	160 mm
Толщина стенок, мин.	25 mm
Масса нетто	305.9 g

Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота (в дюймах)	5.1181 inch
Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Толщина стенок, макс.	48 mm

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	4.8 mm	Исполнение	Зажимное и отрезное устройство для пластмассовых кабельных стяжек, Регулируемое усиление затяжки
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	133 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	30 lbf		

Классификации

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

Изображения

