

KABELBINDERZANGE RT-1



Основные данные для заказа

Версия	Miscellaneous tools
Заказ №	1296000000
Тип	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008 190029944
Кол.	1 Штука

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	130 mm	Высота (в дюймах)	5.1181 inch
Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Толщина стенок, мин.	25 mm	Толщина стенок, макс.	48 mm
Масса нетто	305.9 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	4.8 mm	Исполнение	Зажимное и отрезное устройство для пластмассовых кабельных стяжек, Регулируемое усилие затяжки
Основной материал	Пластмасса	Предел прочности при растяжении	133 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	30 lbf		

Классификации

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

