

**IE-BHS-V14M-RJA-45**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Соединительный разъем PushPull согласно IEC  
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, пустой  
корпус для RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Empty enclosure, Flange, angled
Заказ №	<a href="#">1296710000</a>
Тип	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Кол.	10 Штука

## IE-BHS-V14M-RJA-45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

### Размеры и массы

Глубина	54.9 mm	Глубина (дюймов)	2.1614 inch
Высота	52.4 mm	Высота (в дюймах)	2.063 inch
Ширина	24.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.9567 inch
Масса нетто	81.66 g		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

### Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид монтажа	2 винта М3 (не входят в комплект)	Вид защиты	IP67

### Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**IE-BHS-V14M-RJA-45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**



**Разрез узла в сборе**

